

**Garant****Strojni navojni svedri za zaprto izvrtino, neprevlečeni, Tip: 2-16****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130040 2-16
GTIN	4062406045388
Razred artikla	10N

**Opis****Napotek:**

Dobavni rok: 35 dni

Minimalna količina naročanja: kos 1

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

**Tehnični opis**

Ø osnovne izvrtine	49,3 mm
Globine navoja	127 mm
Število rezil Z	4
Ø držala D <sub>s</sub>	40 mm
Število vpenjalnih utorov	4
Standard	DIN 376
Rezalni material	HSS E
Ø navoja	50,8 mm
Celotna dolžina L	250 mm
Korakov na colo	16
Korak navoja	1,588 mm
4-kotno držalo □	32 mm
Vrsta navoja	UN

Velikost navoja	2-16 UN
Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	ASME B1.1
Kakovost	2B +0,10
Kakovost	2B +0,20
Kakovost	1B
Kakovost	2B + 0,05
Kakovost	2B
Kakovost	3B
Oblika presekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 2×D pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	desne
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri