

**Garant****Strojni navojni svedri za zaprto izvrtino, neprevlečeni, Tip: 9/16-24****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130040 9/16-24
GTIN	4062406043919
Razred artikla	10N

**Opis****Napotek:**

Dobavni rok: 35 dni

Minimalna količina naročanja: kosov 2

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

**Tehnični opis**

Ø držala D <sub>s</sub>	11 mm
Korak navoja	1,058 mm
Število vpenjalnih utorov	3
4-kotno držalo □	9 mm
Število rezil Z	3
Ø navoja	14,288 mm
Standard	DIN 376
Rezalni material	HSS E
Korakov na colo	24
Ø osnovne izvrtine	13,4 mm
Celotna dolžina L	110 mm
Globine navoja	35,72 mm
Vrsta navoja	UNEF

Velikost navoja	9/16-24 UNEF
Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	ASME B1.1
Kakovost	2B +0,10
Kakovost	2B +0,20
Kakovost	1B
Kakovost	2B + 0,05
Kakovost	2B
Kakovost	3B
Oblika presekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 2×D pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	desne
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri