

**Garant****Strojni navojni svedri za zaprto izvrtino, neprevlečeni, Tip: 3/4-24****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130040 3/4-24
GTIN	4062406044107
Razred artikla	10N

**Opis****Napotek:**

Dobavni rok: 35 dni

Minimalna količina naročanja: kosov 2

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

**Tehnični opis**

Ø navoja	19,05 mm
Število vpenjalnih utorov	4
Korakov na colo	24
Korak navoja	1,058 mm
4-kotno držalo □	11 mm
Globine navoja	47,63 mm
Celotna dolžina L	125 mm
Standard	DIN 376
Rezalni material	HSS E
Ø osnovne izvrtine	18,1 mm
Število rezil Z	4
Ø držala D <sub>s</sub>	14 mm
Vrsta navoja	UNS

Velikost navoja	3/4-24 UNS
Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	ASME B1.1
Kakovost	2B +0,10
Kakovost	2B +0,20
Kakovost	1B
Kakovost	2B + 0,05
Kakovost	2B
Kakovost	3B
Oblika presekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 2xD pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	desne
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri