

Garant**Levi navoj, strojni navojni sveder za zaprto izvrtino, neprevlečeni, Tip: 5/16-48****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130041 5/16-48
GTIN	4062406045814
Razred artikla	10N

Opis**Napotek:**

Dobavni rok: 35 dni

Minimalna količina naročanja: kosov 3

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

Tehnični opis

4-kotno držalo <input type="checkbox"/>	6,2 mm
Korak navoja	0,529 mm
Ø navoja	7,938 mm
Rezalni material	HSS E
Ø držala D _s	8 mm
Globine navoja	19,85 mm
Ø osnovne izvrtine	7,5 mm
Standard	DIN 371
Celotna dolžina L	90 mm
Korakov na colo	48
Število rezil Z	3
Število vpenjalnih utorov	3
Vrsta navoja	UNS-LH

Velikost navoja	5/16-48 UNS LH
Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	ASME B1.1
Kakovost	2B +0,10
Kakovost	2B +0,20
Kakovost	1B
Kakovost	2B + 0,05
Kakovost	2B
Kakovost	3B
Oblika presekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 2xD pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	leve
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri