

Garant
Strojni navojni svedri za zaprto izvrtino, TiN, Tip: 2-16

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	130045 2-16
GTIN	4062406049867
Razred artikla	10N

Opis
Napotek:

Dobavni rok: 49 dni

Minimalna količina naročanja: kos 1

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

Tehnični opis

Korakov na colo	16
Standard	DIN 376
Korak navoja	1,588 mm
Ø osnovne izvrtine	49,3 mm
Ø držala D _s	40 mm
Rezalni material	HSS E
Število rezil Z	4
Globine navoja	127 mm
Ø navoja	50,8 mm
Celotna dolžina L	250 mm
4-kotno držalo □	32 mm
Število vpenjalnih utorov	4
Vrsta navoja	UN

Velikost navoja	2-16 UN
Prevleka	TiN
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	ASME B1.1
Kakovost	2B +0,10
Kakovost	2B +0,20
Kakovost	1B
Kakovost	2B + 0,05
Kakovost	2B
Kakovost	3B
Oblika presekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 2×D pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	desne
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri