

Garant
Strojni navojni svedri za zaprto izvrtino, TiN, Tip: 5/16-32

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	130045 5/16-32
GTIN	4062406048082
Razred artikla	10N

Opis
Napotek:

Dobavni rok: 49 dni

Minimalna količina naročanja: kosov 3

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

Tehnični opis

Število rezil Z	3
Korakov na colo	32
Rezalni material	HSS E
Število vpenjalnih utorov	3
Ø držala D _s	8 mm
Korak navoja	0,794 mm
4-kotno držalo □	6,2 mm
Ø osnovne izvrtine	7,25 mm
Celotna dolžina L	90 mm
Standard	DIN 371
Globine navoja	19,85 mm
Ø navoja	7,938 mm
Vrsta navoja	UNEF

Velikost navoja	5/16-32 UNEF
Prevleka	TiN
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	ASME B1.1
Kakovost	2B +0,10
Kakovost	2B +0,20
Kakovost	1B
Kakovost	2B + 0,05
Kakovost	2B
Kakovost	3B
Oblika presekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 2xD pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	desne
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri