

**Garant**
**Levi navoj, strojni navojni sveder za zaprto izvrtino, TiN, Tip: 1.15/16-12**


## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	130046 1.15/16-12
GTIN	4062406052065
Razred artikla	10N

## Opis

### Napotek:

Dobavni rok: 49 dni

Minimalna količina naročanja: kos 1

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

## Tehnični opis

Število rezil Z	4
Celotna dolžina L	250 mm
Korakov na colo	12
Število vpenjalnih utorov	4
Korak navoja	2,117 mm
Ø držala D <sub>s</sub>	40 mm
Ø osnovne izvrtine	47,2 mm
Ø navoja	49,212 mm
4-kotno držalo □	32 mm
Rezalni material	HSS E
Standard	DIN 376
Globine navoja	123 mm
Vrsta navoja	UN-LH

Velikost navoja	1.15/16-12 UN LH
Prevleka	TiN
Standard za navoje	ASME B1.1
Kakovost	2B +0,10
Kakovost	2B +0,20
Kakovost	1B
Kakovost	2B + 0,05
Kakovost	2B
Kakovost	3B
Oblika presekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 2xD pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	leve
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri