

Garant**Levi navoj, strojni navojni sveder za zaprto izvrtino, TiN, Tip: 15/16-12****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130046 15/16-12
GTIN	4062406051037
Razred artikla	10N

Opis**Napotek:**

Dobavni rok: 49 dni

Minimalna količina naročanja: kos 1

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

Tehnični opis

Ø osnovne izvrtine	21,8 mm
Korak navoja	2,117 mm
Število vpenjalnih utorov	4
Rezalni material	HSS E
Korakov na colo	12
Globine navoja	59,53 mm
4-kotno držalo □	14,5 mm
Ø navoja	23,812 mm
Celotna dolžina L	160 mm
Ø držala D _s	18 mm
Standard	DIN 376
Število rezil Z	4
Vrsta navoja	UN-LH

Velikost navoja	15/16-12 UN LH
Prevleka	TiN
Standard za navoje	ASME B1.1
Kakovost	2B +0,10
Kakovost	2B +0,20
Kakovost	1B
Kakovost	2B + 0,05
Kakovost	2B
Kakovost	3B
Oblika presekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 2xD pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	leve
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri