

**Garant****Levi navoj, strojni navojni sveder za zaprto izvrtino, TiN, Tip: 11/16-16****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130046 11/16-16
GTIN	4062406050795
Razred artikla	10N

**Opis****Napotek:**

Dobavni rok: 49 dni

Minimalna količina naročanja: kosov 2

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

**Tehnični opis**

Ø osnovne izvrtine	16 mm
Ø držala D <sub>s</sub>	14 mm
Korakov na colo	16
4-kotno držalo □	11 mm
Korak navoja	1,588 mm
Standard	DIN 376
Rezalni material	HSS E
Celotna dolžina L	125 mm
Globine navoja	43,7 mm
Število rezil Z	4
Ø navoja	17,462 mm
Število vpenjalnih utorov	4
Vrsta navoja	UN-LH

Velikost navoja	11/16-16 UN LH
Prevleka	TiN
Standard za navoje	ASME B1.1
Kakovost	2B +0,10
Kakovost	2B +0,20
Kakovost	1B
Kakovost	2B + 0,05
Kakovost	2B
Kakovost	3B
Oblika presekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 2xD pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	leve
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri