

Garant**Levi navoj, strojni navojni sveder za zaprto izvrtino, TiN, Tip: 13/16-12****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130046 13/16-12
GTIN	4062406050917
Razred artikla	10N

Opis**Napotek:**

Dobavni rok: 49 dni

Minimalna količina naročanja: kos 1

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

Tehnični opis

Rezalni material	HSS E
Ø osnovne izvrtine	18,6 mm
Ø držala D _s	18 mm
Celotna dolžina L	140 mm
Število vpenjalnih utorov	4
Globine navoja	51,6 mm
Korakov na colo	12
Ø navoja	20,638 mm
Standard	DIN 376
Korak navoja	2,117 mm
4-kotno držalo □	14,5 mm
Število rezil Z	4
Vrsta navoja	UN-LH

Velikost navoja	13/16-12 UN LH
Prevleka	TiN
Standard za navoje	ASME B1.1
Kakovost	2B +0,10
Kakovost	2B +0,20
Kakovost	1B
Kakovost	2B + 0,05
Kakovost	2B
Kakovost	3B
Oblika presekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 2xD pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	leve
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri