

**Garant****Levi navoj, strojni navojni sveder za zaprto izvrtino, TiN, Tip: NO.6-32**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	130046 NO.6-32
GTIN	4062406050030
Razred artikla	10N

## Opis

### Napotek:

Dobavni rok: 49 dni

Minimalna količina naročanja: kosov 3

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

## Tehnični opis

Število vpenjalnih utorov	3
Korakov na colo	32
Celotna dolžina L	56 mm
Globine navoja	8,8 mm
Ø osnovne izvrtine	2,77 mm
Rezalni material	HSS E
Ø navoja	3,505 mm
Standard	DIN 371
4-kotno držalo □	3 mm
Korak navoja	0,794 mm
Število rezil Z	3
Ø držala D <sub>s</sub>	4 mm
Vrsta navoja	UNC-LH

Velikost navoja	6-32 UNC LH
Prevleka	TiN
Standard za navoje	ASME B1.1
Kakovost	2B +0,10
Kakovost	2B +0,20
Kakovost	1B
Kakovost	2B + 0,05
Kakovost	2B
Kakovost	3B
Oblika presekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 2xD pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	leve
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri