

**Garant****Levi navoj, strojni navojni sveder za zaprto izvrtino, TiN, Tip: NO.10-36****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130046 NO.10-36
GTIN	4062406050092
Razred artikla	10N

**Opis****Napotek:**

Dobavni rok: 49 dni

Minimalna količina naročanja: kosov 3

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

**Tehnični opis**

4-kotno držalo □	4,9 mm
Korakov na colo	36
Ø držala D <sub>s</sub>	6 mm
Število vpenjalnih utorov	3
Celotna dolžina L	70 mm
Ø osnovne izvrtine	4,15 mm
Globine navoja	12,1 mm
Korak navoja	0,706 mm
Ø navoja	4,826 mm
Število rezil Z	3
Rezalni material	HSS E
Standard	DIN 371
Vrsta navoja	UNS-LH

Velikost navoja	10-36 UNS LH
Prevleka	TiN
Standard za navoje	ASME B1.1
Kakovost	2B +0,10
Kakovost	2B +0,20
Kakovost	1B
Kakovost	2B + 0,05
Kakovost	2B
Kakovost	3B
Oblika presekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 2xD pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	leve
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri