

Garant**Strojni navojni sveder za zaprto in skožnjo izvrtino, neprevlečeni, Tip: 4.5/8-16****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130050 4.5/8-16
GTIN	4062406053178
Razred artikla	10N

Opis**Napotek:**

Dobavni rok: 35 dni

Minimalna količina naročanja: kos 1

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

Tehnični opis

Število vpenjalnih utorov	12
Korak navoja	1,588 mm
Število rezil Z	12
Globine navoja	176,21 mm
Ø držala D _s	56 mm
4-kotno držalo □	44 mm
Ø osnovne izvrtine	116 mm
Ø navoja	117,5 mm
Celotna dolžina L	180 mm
Korakov na colo	16
Rezalni material	HSS
Vrsta navoja	UN
Velikost navoja	4.5/8-16 UN

Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	ASME B1.1
Kakovost	2B +0,10
Kakovost	2B +0,20
Kakovost	2B
Kakovost	1B
Kakovost	2B + 0,05
Kakovost	3B
Oblika presekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 1,5×D pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	desne
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri