

**Garant****Levi navoj, strojni navojni sveder za zaprto izvrtino, TiN, Tip: NO.12-28****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130046 NO.12-28
GTIN	4062406050184
Razred artikla	10N

**Opis****Napotek:**

Dobavni rok: 49 dni

Minimalna količina naročanja: kosov 3

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

**Tehnični opis**

Število rezil Z	3
Celotna dolžina L	80 mm
Rezalni material	HSS E
Ø osnovne izvrtine	4,7 mm
Standard	DIN 371
Ø navoja	5,486 mm
Korakov na colo	28
Število vpenjalnih utorov	3
4-kotno držalo □	4,9 mm
Ø držala D <sub>s</sub>	6 mm
Korak navoja	0,907 mm
Globine navoja	13,7 mm
Vrsta navoja	UNF-LH

Velikost navoja	12-28 UNF LH
Prevleka	TiN
Standard za navoje	ASME B1.1
Kakovost	2B +0,10
Kakovost	2B +0,20
Kakovost	1B
Kakovost	2B + 0,05
Kakovost	2B
Kakovost	3B
Oblika presekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 2xD pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	leve
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri