

Garant**Levi navoj, strojni navojni sveder za zaprto izvrtino, TiN, Tip: NO.10-24****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130046 NO.10-24
GTIN	4062406050122
Razred artikla	10N

Opis**Napotek:**

Dobavni rok: 49 dni

Minimalna količina naročanja: kosov 3

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

Tehnični opis

Število rezil Z	3
Korak navoja	1,058 mm
Ø držala D _s	6 mm
4-kotno držalo □	4,9 mm
Število vpenjalnih utorov	3
Standard	DIN 371
Korakov na colo	24
Rezalni material	HSS E
Ø navoja	4,826 mm
Globine navoja	12,1 mm
Ø osnovne izvrtine	3,82 mm
Celotna dolžina L	70 mm
Vrsta navoja	UNC-LH

Velikost navoja	10-24 UNC LH
Prevleka	TiN
Standard za navoje	ASME B1.1
Kakovost	2B +0,10
Kakovost	2B +0,20
Kakovost	1B
Kakovost	2B + 0,05
Kakovost	2B
Kakovost	3B
Oblika presekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 2xD pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	leve
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri