

Garant**Levi navoj, strojni navojni sveder za zaprto in skožno izvrtino, TiN, Tip: 4.1/2-16****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130056 4.1/2-16
GTIN	4062406056520
Razred artikla	10N

Opis**Napotek:**

Dobavni rok: 49 dni

Minimalna količina naročanja: kos 1

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

Tehnični opis

Korak navoja	1,588 mm
Korakov na colo	16
Ø navoja	114,3 mm
Ø osnovne izvrtine	112,8 mm
Število rezil Z	12
Globine navoja	171,45 mm
Celotna dolžina L	180 mm
4-kotno držalo □	44 mm
Ø držala D _s	56 mm
Rezalni material	HSS
Število vpenjalnih utorov	12
Vrsta navoja	UN-LH
Velikost navoja	4.1/2-16 UN LH

Prevleka	TiN
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	ASME B1.1
Kakovost	2B +0,10
Kakovost	2B +0,20
Kakovost	1B
Kakovost	2B + 0,05
Kakovost	2B
Kakovost	3B
Oblika presekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 1,5×D pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	leve
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri