

Garant**GPCT S50104, Zvrst: HB7125-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	268570 HB7125-1
GTIN	4062406057602
Razred artikla	211

Opis

GPCT S50104 HB7125-1 Zvrst: HB7125-1
Lomilec odrezkov: VS
Globina reza a_p : 0,05 - 0,35 mm
Podajanje f : 0,05 - 0,23 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 60 - 140 m/min

Tehnični opis

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	60 - 140 m/min
Globina reza a_p	0,05 - 0,35 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Podajanje f	0,05 - 0,23 mm/v
Lomilec odrezkov	VS
Rezalni material	HM
Glavna uporaba	M

Rezalni pogoji	neprekinjen
Radij rezila	0,4 mm
Zvrst	HB7125-1
Prevleka	neprevlečeni
ISO-oznaka obračalne ploščice	GPCT S50104
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje