

Garant**GPCT S50104, Zvrst: HB7035**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	268570 HB7035
GTIN	4062406057565
Razred artikla	21I

Opis

GPCT S50104 HB7035 Zvrst: HB7035

Lomilec odrezkov: SF

Globina reza a_p : 0,05 - 0,35 mmPodajanje f : 0,03 - 0,25 mm/vHitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 60 - 150 m/minHitrost rezanja v_c za dodatno uporabo: 60 - 150 m/min

Tehnični opis

Radij rezila	0,4 mm
Globina reza a_p	0,05 - 0,35 mm
Dodatna uporaba	K
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	HM
Podajanje f	0,03 - 0,25 mm/v
Hitrost rezanja v_c za dodatno uporabo	60 - 150 m/min

Glavna uporaba	P
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	60 - 150 m/min
Zvrst	HB7035
Lomilec odrezkov	SF
Rezalni pogoji	neprekinjen
Prevleka	TiN
ISO-oznaka obračalne ploščice	GPCT S50104
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje