

**Garant****GPCT S50102, Zvrst: HU7310**

## Podatki za naročanje

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 268560 HU7310 |
| GTIN                  | 4062406057510 |
| Razred artikla        | 211           |

## Opis

GPCT S50102 HU7310 Zvrst: HU7310  
Lomilec odrezkov: AF  
Globina reza  $a_p$ : 0,05 - 1,6 mm  
Podajanje  $f$ : 0,03 - 0,25 mm/v  
Hitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 50 - 300 m/min

## Tehnični opis

|   |                   |
|---|-------------------|
| Radij rezila                            | 0,2 mm            |
| Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo | 50 - 300 m/min    |
| Rezalni pogoji                          | neprekinjen       |
| Globina reza $a_p$                      | 0,05 - 1,6 mm     |
| Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave     | Gladilna obdelava |
| Podajanje $f$                           | 0,03 - 0,25 mm/v  |
| Zvrst                                   | HU7310            |

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Rezalni material                  | HM                                      |
| Glavna uporaba                    | N                                       |
| Lomilec odrezkov                  | AF                                      |
| Prevleka                          | neprevlečeni                            |
| ISO-oznaka obračalne ploščice     | GPCT S50102                             |
| Število zamenljivih ploščic/rezil | 2                                       |
| Vrsta izdelka                     | Obračalna rezalna ploščica za struženje |