

Garant**GCCT 060202, Zvrst: HU7310**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	268590 HU7310
GTIN	4062406057633
Razred artikla	211

Opis

GCCT 060202 HU7310 Zvrst: HU7310
Lomilec odrezkov: AF
Globina reza a_p : 0,05 - 1,6 mm
Podajanje f : 0,03 - 0,25 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 50 - 300 m/min

Tehnični opis

Rezalni material	Karbidna trdina
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Lomilec odrezkov	AF
Globina reza a_p	0,05 - 1,6 mm
Glavna uporaba	N
Podajanje f	0,03 - 0,25 mm/v
Zvrst	HU7310

Rezalni pogoji	neprekinjen
Radij rezila	0,2 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	50 - 300 m/min
Prevleka	neprevlečeni
ISO-oznaka obračalne ploščice	GCCT 060202
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje