

**Garant****TDAT 070102, Zvrst: HB7035**

## Podatki za naročanje

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 268630 HB7035 |
| GTIN                  | 4062406057787 |
| Razred artikla        | 211           |

## Opis

TDAT 070102 HB7035 Zvrst: HB7035

Lomilec odrezkov: SF

Globina reza  $a_p$ : 0,05 - 0,23 mm

Podajanje f: 0,03 - 0,25 mm/v

Hitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 60 - 150 m/minHitrost rezanja  $v_c$  za dodatno uporabo: 60 - 150 m/min

## Tehnični opis

|   |                         |
|---|-------------------------|
| Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo | 60 - 150 m/min          |
| Lomilec odrezkov                        | SF                      |
| Zvrst                                   | HB7035                  |
| Podajanje f                             | 0,03 - 0,25 mm/v        |
| Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave     | Groba/gladilna obdelava |
| Rezalni pogoji                          | neprekinjen             |
| Radij rezila                            | 0,2 mm                  |
| Rezalni material                        | HM                      |

|  |   |
|--|---|
| Glavna uporaba                           | P                                       |
| Hitrost rezanja $v_c$ za dodatno uporabo | 60 - 150 m/min                          |
| Dodatna uporaba                          | K                                       |
| Globina reza $a_p$                       | 0,05 - 0,23 mm                          |
| Prevleka                                 | TiN                                     |
| ISO-oznaka obračalne ploščice            | TDAT 070102                             |
| Število zamenljivih ploščic/rezil        | 3                                       |
| Vrsta izdelka                            | Obračalna rezalna ploščica za struženje |