

Garant**Roto rezkar, Karbidna trdina, Tip: T1610/6****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	541000 T1610/6
GTIN	4062406057152
Razred artikla	51D

Opis**Izvedba:**

Rezkalni čepi GARANT so izdelani iz visokozmogljivih vrst karbidne trdine z veliko žilavostjo in najvišjo trdnostjo rezalnih robov izključno na najmodernejših CNC napravah. Držalo je iz jekla, če je premer glave rezkarja večji od premera držala, sicer je tudi držalo iz karbidne trdine. **Roto rezkar za posnemanje zarobka (notranji)** z ozobljenjem z levim vrtinčenjem in kotom 45° za **posnemanje roba**.

Uporaba:

Za ročno uporabo in uporabo na industrijskih robotih pri odstranjevanju zarobka, posnemanju robov, glajenju ter obdelavi zvarov in površin.

Napotek:

Zmanjšano število vrtljajev za roto rezkarje s celotno dolžino 120 mm: maksimalno 11.000 min^{#1}

Tehnični opis

Ø glave	16 mm
Opis oblike	Posnemanje zarobka
Kot	45 stopinj

Ø držala	6 mm
Kratica ozobja	Z3
Celotna dolžina	70 mm
Stopnja preciznosti ozobljenja	srednja
Dolžina glave	10 mm
Serijska	Ozobje Z3
Rezalni material	Karbidna trdina
Vrsta izdelka	Roto rezkar