

Garant**CNMG 09T304, Zvrst: HB7210-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250150 HB7210-1
GTIN	4062406058869
Razred artikla	21G

Tehnični opis

Zvrst	HB7210-1
Lomilec odrezkov	GM
Podajanje f	0,3 - 0,7 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	100 - 450 m/min
Globina reza a_p	0,4 - 6,5 mm
Radij rezila	0,4 mm
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Glavna uporaba	K
Rezalni material	HM
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba obdelava
Prevleka	TiCN

ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 09T304
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje