

Garant**DNMG 150608, Zvrst: HB7210-1**

Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Številka za naročanje | 250762 HB7210-1 |
| GTIN | 4062406059019 |
| Razred artikla | 21G |

Opis

DNMG 150608 HB7210-1 Zvrst: HB7210-1
Lomilec odrezkov: GM
Toleranca: M
Globina reza a_p : 0,4 - 6,5 mm
Podajanje f : 0,3 - 0,7 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 100 - 450 m/min

Tehnični opis

| | |
|---|-----------------|
| Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo | 100 - 450 m/min |
| Glavna uporaba | K |
| Rezalni pogoji | rahlo prekinjen |
| Lomilec odrezkov | GM |
| Podajanje f | 0,3 - 0,7 mm/v |
| Rezalni material | HM |

| | |
|-------------------------------------|---|
| Radij rezila | 0,8 mm |
| Globina reza a_p | 0,4 - 6,5 mm |
| Zvrst | HB7210-1 |
| Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Groba/gladilna obdelava |
| Prevleka | TiCN |
| ISO-oznaka obračalne ploščice | DNMG 150608 |
| Število zamenljivih ploščic/rezil | 4 |
| Toleranca | M |
| Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |