


Garant**SNMA 120408, Zvrst: HB7210-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	251225 HB7210-1
GTIN	4062406059057
Razred artikla	21G

Tehnični opis

Rezalni material	HM
Glavna uporaba	K
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	100 - 450 m/min
Zvrst	HB7210-1
Podajanje f	0,3 - 0,7 mm/v
Radij rezila	0,8 mm
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Globina reza a_p	0,4 - 6,5 mm
Prevleka	TiCN
ISO-oznaka obračalne ploščice	SNMG 120408

Število zamenljivih ploščic/rezil	8
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje