


Garant**SNMG 150612, Zvrst: HB7210-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	251330 HB7210-1
GTIN	4062406059095
Razred artikla	21G

Opis

SNMG 150612 HB7210-1 Radij rezila: 1,2 mm

Zvrst: HB7210-1

Lomilec odrezkov: GG

Globina reza a_p : 0,4 - 6,5 mmPodajanje f : 0,32 - 0,8 mm/vHitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 100 - 450 m/min

Tehnični opis

Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	100 - 450 m/min
Globina reza a_p	0,4 - 6,5 mm
Radij rezila	1,2 mm
Rezalni material	HM
Zvrst	HB7210-1
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	groba obdelava

Podajanje f	0,32 - 0,8 mm/v
Glavna uporaba	K
Lomilec odrezkov	GG
Prevleka	TiCN
ISO-oznaka obračalne ploščice	SNMG 150612
Število zamenljivih ploščic/rezil	8
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje