


Garant**SNMG 120412, Zvrst: HB7210-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	251326 HB7210-1
GTIN	4062406059088
Razred artikla	21G

Tehnični opis

Radij rezila	1,2 mm
Zvrst	HB7210-1
Glavna uporaba	K
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Rezalni material	HM
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	groba obdelava
Globina reza a_p	0,4 - 6,5 mm
Podajanje f	0,32 - 0,8 mm/v
Lomilec odrezkov	GG
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	100 - 450 m/min
Prevleka	TiCN

ISO-oznaka obračalne ploščice	SNMG 120412
Število zamenljivih ploščic/rezil	8
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje