

Garant
Strojni navojni svedri za zaprto izvrtino, TiN, MF: M15X2

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	130015 M15X2
GTIN	4062406058753
Razred artikla	10N

Opis
Napotek:

Dobavni rok: 35 dni

Minimalna količina naročanja: kosov 2

Posebna izvedba –vračilo ni mogoče

Tehnični opis

4-kotno držalo <input type="checkbox"/>	9 mm
Standard	DIN 376
Kakovost	ISO 1 4H
Kakovost	ISO 1X 4HX
Kakovost	ISO 2 6H
Kakovost	ISO 2X 6HX
Kakovost	6H +0,05
Kakovost	6H +0,20
Kakovost	ISO 3 6G
Kakovost	ISO 3X 6GX
Kakovost	7H
Kakovost	7HX
Kakovost	7G

Kakovost	7GX
Kakovost	6H +0,10
Ø navoja	15 mm
Rezalni material	HSS E
Globine navoja	37,5 mm
Vrsta navoja	M/MF
Število rezil Z	3
Ø osnovne izvrtine	13 mm
Ø držala D _s	12 mm
Korak navoja	2 mm
Število vpenjalnih utorov	3
Celotna dolžina L	110 mm
Velikost navoja	M15×2
Prevleka	TiN
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 2×D pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	desne
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri