

**Tipalo robov TIN, Ø tipalne glave: 10mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	359005 10
GTIN	4260192272944
Razred artikla	38D

**Opis****Izvedba:**

Tipalna glava je preko vzmeti elastično povezana z vpenjalnim držalom in omogoča **točnost uravnavanja 0,01 mm**.

Vsi deli so v celoti kaljeni in brušeni.

Nemagneten.

**Uporaba:**

Za uravnavanje referenčnih površin ali robov obdelovanca.

Število vrtljajev vretena pribl. 600 1/min.

**Tehnični opis**

Celotna dolžina	84 mm
Ø tipalne glave	10 mm
Ø vpenjalnega držala	10 mm
Vrsta izdelka	Tipalo

