


CNMM 120416, Zvrst: CA025P

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250493 CA025P
GTIN	4960664863761
Razred artikla	25E

Tehnični opis

Podajanje f	0,25 - 0,9 mm/v
Glavna uporaba	P
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Lomilec odrezkov	PX
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Radij rezila	1,6 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	70 - 420 m/min
Rezalni material	HM
Zvrst	CA025P
Globina reza a_p	1 - 11 mm
Prevleka	CVD
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMM 120416

Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje