

Tipalo robov TIN, Ø tipalne glave: 10/4mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	359005 10/4
GTIN	4260192272951
Razred artikla	38D

Opis**Izvedba:**

Tipalna glava je preko vzmeti elastično povezana z vpenjalnim držalom in omogoča **točnost uravnavanja 0,01 mm**.

Vsi deli so v celoti kaljeni in brušeni.

Nemagneten. S posneto tipalno glavo Ø 10 in 4 mm.

Uporaba:

Za uravnavanje referenčnih površin ali robov obdelovanca.

Število vrtljajev vretena pribl. 600 1/min.

Tehnični opis

Ø vpenjalnega držala	10 mm
Ø tipalne glave	10 mm
Celotna dolžina	90 mm
Vrsta izdelka	Tipalo

