


CNMM 120408, Zvrst: CA025P

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250491 CA025P
GTIN	4960664863747
Razred artikla	25E

Tehnični opis

Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Podajanje f	0,25 - 0,9 mm/v
Globina reza a_p	1 - 11 mm
Radij rezila	0,8 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	70 - 420 m/min
Zvrst	CA025P
Glavna uporaba	P
Rezalni material	HM
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov	PX
Prevleka	CVD
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMM 120408

Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje