

**DNMG 150616, Zvrst: CA025P****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250894 CA025P
GTIN	4960664864447
Razred artikla	25E

**Opis**

DNMG 150616 CA025P Zvrst: CA025P

Lomilec odrezkov: PH

Globina reza  $a_p$ : 1 - 5 mm

Podajanje  $f$ : 0,25 - 0,8 mm/v

Hitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 70 - 420 m/min

**Tehnični opis**

Globina reza $a_p$	1 - 5 mm
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	70 - 420 m/min
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Glavna uporaba	P
Radij rezila	1,6 mm
Lomilec odrezkov	PH
Zvrst	CA025P

Rezalni material	HM
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	groba obdelava
Podajanje f	0,25 - 0,8 mm/v
Prevleka	CVD
ISO-oznaka obračalne ploščice	DNMG 150616
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje