

**Hartig****Mikrometer, Merilno območje: 50-75mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	420542 50-75
GTIN	4250099600223
Razred artikla	46P

**Opis****Izvedba:**

**Fino lepane merilne površine iz karbidne trdine.** Kaljeno in brušeno merilno vreteno. Točnost večja od DIN 863. Utrditev z ročico. S fino raglja. Z natančno graviranimi in črno poudarjenimi razdelbami in številkami.

**Uporaba:**

Zaradi neposrednega odčitavanja do 5 µm posebej primeren za kontrolo kakovosti.

**Tehnični opis**

Ø merilnega bobna	25 mm
Kalibriranje	B1
Izvedba vretena	kaljene, brušene
Ø vretena	8 mm
Odčitavanje	0,005 mm
Merilno območje	50 - 75 mm
Točnost	2 µm
Delitev merilnega bobna	1/50 mm
Standard	Tovarniški standard
Fina raglja	da

Izolirana zaščita za roko	da
Merilno orodje	analogni
Pakiranje	čvrsta škatla
Vrsta izdelka	mikrometra

**Storitve**

DAkS-kalibriranjeMikrometer brez nastavitvene mere maksimalno merilno območje 100 mm	022010 100
KalibriranjeMikrometer brez nastavitvene mere maksimalno merilno območje 100 mm	022000 100