

**DNMG 150612, Zvrst: CA025P****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250893 CA025P
GTIN	4960664864430
Razred artikla	25E

Opis

DNMG 150612 CA025P Zvrst: CA025P
Lomilec odrezkov: PH
Globina reza a_p : 1 - 5 mm
Podajanje f : 0,25 - 0,8 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 70 - 420 m/min

Tehnični opis

Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Radij rezila	1,2 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	70 - 420 m/min
Glavna uporaba	P
Rezalni material	HM
Podajanje f	0,25 - 0,8 mm/v
Lomilec odrezkov	PH

Zvrst	CA025P
Globina reza a_p	1 - 5 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	groba obdelava
Prevleka	CVD
ISO-oznaka obračalne ploščice	DNMG 150612
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje