

Hartig

Mikrometer s krožnikastima merilnima površinama Ø 25 mm, Merilno območje: 50-75mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	422990 50-75
GTIN	4250099616378
Razred artikla	46P

Opis**Izvedba:**

Merilni krožnik iz kaljenega jekla v ravni izvedbi **brez vdolbine**. Kaljeno in brušeno merilno vreteno. Točnost večja od **DIN 863**. Utrditev z ročico. S fino ragljo in izolirano zaščito za roke. Z natančno graviranimi in črno poudarjenimi razdelbami in številkami.

Uporaba:

Za merjenje razdalje čelnih in vijačnih zobnikov od modula 0,6.

Tehnični opis

Odčitavanje	0,01 mm
Delitev merilnega bobna	1/100 mm
Utrditev	s pripravo za fiksiranje
Izvedba elementov za upravljanje	Izolirana zaščita za roko
Izvedba vretena	kaljene, brušene
Ø vretena	8 mm
Merilno območje	50 - 75 mm
Izvedba delov za odčitavanje	gravirane, črne
Kalibriranje	B1

Ø merilnega bobna	24 mm
Točnost	5 µm
Standard	Tovarniški standard
Fina raglja	da
Merilni krožnik	da
Merilno orodje	analogni
Pakiranje	čvrsta škatla
Vrsta izdelka	mikrometra

Storitve

DAkS-kalibriranjeMikrometer brez nastavitvene mere maksimalno merilno območje 100 mm	022010 100
KalibriranjeMikrometer brez nastavitvene mere maksimalno merilno območje 100 mm	022000 100

Pribor

Nastavitveni prstan Celotna dolžina 50 mm	421100 50
---	-----------