


SNMG 150612, Zvrst: CA025P

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	251363 CA025P
GTIN	4960664864812
Razred artikla	25E

Opis

SNMG 150612 CA025P Radij rezila: 1,2 mm

Zvrst: CA025P

Lomilec odrezkov: PH

Globina reza a_p : 1 - 10 mm

Podajanje f : 0,25 - 0,8 mm/v

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 70 - 420 m/min

Tehnični opis

Podajanje f	0,25 - 0,8 mm/v
Zvrst	CA025P
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov	PH
Glavna uporaba	P
Globina reza a_p	1 - 10 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	70 - 420 m/min

Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	groba obdelava
Radij rezila	1,2 mm
Rezalni material	HM
Prevleka	CVD
ISO-oznaka obračalne ploščice	SNMG 150612
Število zamenljivih ploščic/rezil	8
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje