

Hartig

**Mikrometer s krožnikastima merilnima površinama Ø 25 mm, Merilno območje: 0-25mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	422990 0-25
GTIN	4250099616354
Razred artikla	46P

**Opis****Izvedba:**

Merilni krožnik iz kaljenega jekla v ravni izvedbi **brez vdolbine**. Kaljeno in brušeno merilno vreteno. Točnost večja od **DIN 863**. Utrditev z ročico. S fino ragljo in izolirano zaščito za roke. Z natančno graviranimi in črno poudarjenimi razdelbami in številkami.

**Uporaba:**

Za merjenje razdalje čelnih in vijačnih zobnikov od modula 0,6.

**Tehnični opis**

Delitev merilnega bobna	1/100 mm
Kalibriranje	B1
Izvedba vretena	kaljene, brušene
Ø vretena	8 mm
Odčitavanje	0,01 mm
Ø merilnega bobna	24 mm
Merilno območje	0 - 25 mm
Izvedba delov za odčitavanje	gravirane, črne
Utrditev	s pripravo za fiksiranje
Izvedba elementov za upravljanje	Izolirana zaščita za roko

Točnost	4 µm
Standard	Tovarniški standard
Fina raglja	da
Merilni krožnik	da
Merilno orodje	analogni
Pakiranje	čvrsta škatla
Vrsta izdelka	mikrometra

### Storitve

DAkkS-kalibriranjeMikrometer brez nastavitvene mere maksimalno merilno območje 100 mm	022010 100
KalibriranjeMikrometer brez nastavitvene mere maksimalno merilno območje 25 mm	022000 25