


SNMG 120408, Zvrst: CA025P

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	251164 CA025P
GTIN	4960664864607
Razred artikla	25E

Tehnični opis

Globina reza a_p	0,2 - 2,5 mm
Glavna uporaba	P
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	105 - 435 m/min
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Poravnalno struženje
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Rezalni material	HM
Lomilec odrezkov	PQ
Radij rezila	0,8 mm
Podajanje f	0,13 - 0,4 mm/v
Zvrst	CA025P
Prevleka	CVD
ISO-oznaka obračalne ploščice	SNMG 120408

Število zamenljivih ploščic/rezil	8
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje