

**TNMG 160408, Zvrst: CA025P****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	251474 CA025P
GTIN	4960664857609
Razred artikla	25E

**Opis**

TNMG 160408 CA025P Zvrst: CA025P  
Lomilec odrezkov: PQ  
Globina reza  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mm  
Podajanje  $f$ : 0,13 - 0,4 mm/v  
Hitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 105 - 435 m/min

**Tehnični opis**

Radij rezila	0,8 mm
Lomilec odrezkov	PQ
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Podajanje $f$	0,13 - 0,4 mm/v
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	105 - 435 m/min
Glavna uporaba	P
Rezalni material	Karbidna trdina
Globina reza $a_p$	0,2 - 2,5 mm

Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Zvrst	CA025P
Prevleka	CVD
ISO-oznaka obračalne ploščice	TNMG 160408
Število zamenljivih ploščic/rezil	6
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje