

**SNMG 190612, Zvrst: CA025P****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	251368 CA025P
GTIN	4960664864836
Razred artikla	25E

**Opis**

SNMG 190612 CA025P Radij rezila: 1,2 mm

Zvrst: CA025P

Lomilec odrezkov: PH

Globina reza  $a_p$ : 1 - 10 mm

Podajanje  $f$ : 0,25 - 0,8 mm/v

Hitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 70 - 420 m/min

**Tehnični opis**

Radij rezila	1,2 mm
Zvrst	CA025P
Lomilec odrezkov	PH
Rezalni material	HM
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	70 - 420 m/min
Podajanje $f$	0,25 - 0,8 mm/v
Glavna uporaba	P

Globina reza $a_p$	1 - 10 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	groba obdelava
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Prevleka	CVD
ISO-oznaka obračalne ploščice	SNMG 190612
Število zamenljivih ploščic/rezil	8
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje