

**VNMG 160404, Zvrst: CA025P****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	251752 CA025P
GTIN	4960664857715
Razred artikla	25E

Tehnični opis

Zvrst	CA025P
Rezalni material	HM
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	105 - 435 m/min
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Podajanje f	0,13 - 0,4 mm/v
Radij rezila	0,4 mm
Lomilec odrezkov	PQ
Glavna uporaba	P
Globina reza a_p	0,2 - 2,5 mm
Prevleka	CVD
ISO-oznaka obračalne ploščice	VNMG 160404

Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje