



CNMG 120408, Zvrst: PR005S

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250104 PR005S
GTIN	4960664836345
Razred artikla	25E

Tehnični opis

Glavna uporaba	S
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	30 - 90 m/min
Globina reza a_p	0,2 - 1,5 mm
Zvrst	PR005S
Rezalni material	HM
Radij rezila	0,8 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Podajanje f	0,03 - 0,12 mm/v
Lomilec odrezkov	MQ
Rezalni pogoji	neprekinjen
Prevleka	Megacoat Hard
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 120408

Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje