

**CNMG 120404, Zvrst: PR005S****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 250210 PR005S |
| GTIN | 4960664836390 |
| Razred artikla | 25E |

Opis

CNMG 120404 PR005S Zvrst: PR005S
Lomilec odrezkov: MU
Globina reza a_p : 0,5 - 4 mm
Podajanje f : 0,05 - 0,15 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 30 - 90 m/min

Tehnični opis

| | |
|---|----------------|
| Lomilec odrezkov | MU |
| Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo | 30 - 90 m/min |
| Radij rezila | 0,4 mm |
| Rezalni pogoji | neprekinjen |
| Rezalni material | HM |
| Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Groba obdelava |
| Zvrst | PR005S |

| | |
|-----------------------------------|---|
| Podajanje f | 0,05 - 0,15 mm/v |
| Glavna uporaba | S |
| Globina reza a_p | 0,5 - 4 mm |
| Prevleka | Megacoat Hard |
| ISO-oznaka obračalne ploščice | CNMG 120404 |
| Število zamenljivih ploščic/rezil | 4 |
| Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |