


**CNMG 120408, Zvrst: PR005S**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250212 PR005S
GTIN	4960664836406
Razred artikla	25E

**Opis**

CNMG 120408 PR005S Zvrst: PR005S  
 Lomilec odrezkov: MU  
 Globina reza  $a_p$ : 0,5 - 4 mm  
 Podajanje  $f$ : 0,05 - 0,15 mm/v  
 Hitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 30 - 90 m/min

**Tehnični opis**

Podajanje $f$	0,05 - 0,15 mm/v
Rezalni material	HM
Glavna uporaba	S
Rezalni pogoji	neprekinjen
Zvrst	PR005S
Lomilec odrezkov	MU
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba obdelava

Radij rezila	0,8 mm
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	30 - 90 m/min
Globina reza $a_p$	0,5 - 4 mm
Prevleka	Megacoat Hard
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 120408
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje