

**CNMG 120408, Zvrst: PR015S****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250212 PR015S
GTIN	4960664837168
Razred artikla	25E

**Opis**

CNMG 120408 PR015S Zvrst: PR015S  
Lomilec odrezkov: MU  
Globina reza  $a_p$ : 0,5 - 4 mm  
Podajanje  $f$ : 0,05 - 0,18 mm/v  
Hitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 25 - 70 m/min

**Tehnični opis**

Podajanje $f$	0,05 - 0,18 mm/v
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Zvrst	PR015S
Radij rezila	0,8 mm
Glavna uporaba	S
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba obdelava
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	25 - 70 m/min

Rezalni material	HM
Globina reza $a_p$	0,5 - 4 mm
Lomilec odrezkov	MU
Prevleka	Megacoat Hard
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 120408
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje