

**DNMG 150608, Zvrst: PR005S****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250697 PR005S
GTIN	4960664836581
Razred artikla	25E

Tehnični opis

Radij rezila	0,8 mm
Lomilec odrezkov	MQ
Glavna uporaba	S
Zvrst	PR005S
Globina reza a_p	0,2 - 1,5 mm
Rezalni material	HM
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Poravnalno struženje
Podajanje f	0,03 - 0,12 mm/v
Rezalni pogoji	neprekinjen
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	30 - 90 m/min
Prevleka	Megacoat Hard
ISO-oznaka obračalne ploščice	DNMG 150608

Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje