

Garant**Svedri VHM GARANT Master Steel FEED, držalo Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, Ø DC h7: 7/32mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 122726 7/32 |
| GTIN | 4045197976185 |
| Razred artikla | 11E |

Opis**Izvedba:**

3-rezilni sveder, razvit posebej za uporabo z **zelo velikim podajanjem**. Izjemno primeren za stroje z **veliko močjo pogona** in stabilne obdelovalne pogoje.

- **Specialna geometrija rezil s čvrstimi vogali rezil in velikim prostim hodom v centru omogoča največje podajanje.**
- **Patentirana konica za optimalno odvajanje odrezkov omogoča manjšo rezalno silo in dobro lomljenje odrezkov.**
- **Kot konice 145° za manjši zarobek pri skozijskih izvrtinah.**

Tehnološko vodilna izvedba s prečnim rezilom zagotavlja **optimalno samodejno centriranje** in dopušča tudi navrtanje na neravnih površinah. 3 vodilni rezalni robi zagotavljajo stabilen izhod iz izvrtine in natančno okroglost izvrtine.

Priporočilo:**Maksimalna globina vrtanja:**

globina vpenjalnega utora (glej tabelo) minus $1,5 \times$ nazivni \emptyset .

Napotek:

Dolžina spirale $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$

Standard: DIN 6537

Toleranca nazivnega \emptyset : h7

Število rezil Z: 2

Toleranca nazivnega \emptyset : h7

Priporočena maksimalna globina vrtanja L_2 : 35,675 mm

Celotna dolžina L: 82 mm

\emptyset držala D_s : 6 mm

Podajanje f v jeklo < 1100 N/mm²: 0,32 mm/v

Tehnični opis

| | |
|---|---------------------|
| Število rezil Z | 2 |
| Toleranca nazivnega \emptyset | h7 |
| Podajanje f v jeklo < 1100 N/mm ² | 0,32 mm/v |
| Celotna dolžina L | 82 mm |
| Priporočena maksimalna globina vrtanja L ₂ | 35,675 mm |
| \emptyset držala D _s | 6 mm |
| Standard | DIN 6537 |
| Dolžina utorov L _c | 44 mm |
| Velikost colskega nazivnega \emptyset ustreza | 5,56 mm |
| Serija | GARANT Master Steel |
| Prevleka | TiAlN |
| Rezalni material | VHM |
| | 6×D |
| Kot konice | 145 stopinj |
| Držalo | DIN 6535 HB s h6 |
| z notranjim hlajenjem | da, s 25 bari |
| Strategija odrezovanja | HPC |
| Polstandardno | da |
| Barvni prstan | zelena |
| Vrsta izdelka | Spiralni svedri |

Uporabniški podatki

| | Primernost | V _c | ISO-oznaka |
|-------------------|------------|----------------|------------|
| Jeklo < 500 N/mm | primerno | 160 m/min | P |
| Jeklo < 750 N/mm | primerno | 140 m/min | P |
| Jeklo < 900 N/mm | primerno | 130 m/min | P |
| Jeklo < 1100 N/mm | primerno | 110 m/min | P |
| Jeklo < 1400 N/mm | primerno | 90 m/min | P |
| Jeklo < 55 HRC | primerno | 60 m/min | H |

| | | | |
|------------------------------|----------|-----------|---|
| INOX < 900 N/mm ² | primerno | 60 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | primerno | 50 m/min | M |
| GG | primerno | 130 m/min | K |
| GGG | primerno | 80 m/min | K |
| Uni | primerno | | |
| mokro maks. | primerno | | |
| mokro min. | primerno | | |