


DNMG 150608, Zvrst: PR015S

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250697 PR015S
GTIN	4960664837342
Razred artikla	25E

Tehnični opis

Rezalni material	HM
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Poravnalno struženje
Radij rezila	0,8 mm
Podajanje f	0,05 - 0,18 mm/v
Glavna uporaba	S
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	25 - 70 m/min
Zvrst	PR015S
Globina reza a_p	0,2 - 1,5 mm
Lomilec odrezkov	MQ
Prevleka	Megacoat Hard
ISO-oznaka obračalne ploščice	DNMG 150608

Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje