

**DNMG 150604, Zvrst: PR005S****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250796 PR005S
GTIN	4960664836598
Razred artikla	25E

Opis

DNMG 150604 PR005S Zvrst: PR005S
 Lomilec odrezkov: MU
 Globina reza a_p : 0,5 - 3,5 mm
 Podajanje f : 0,05 - 0,15 mm/v
 Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 30 - 90 m/min

Tehnični opis

Glavna uporaba	S
Radij rezila	0,4 mm
Globina reza a_p	0,5 - 3,5 mm
Rezalni pogoji	neprekinjen
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	30 - 90 m/min
Lomilec odrezkov	MU
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava

Podajanje f	0,05 - 0,15 mm/v
Zvrst	PR005S
Rezalni material	HM
Prevleka	Megacoat Hard
ISO-oznaka obračalne ploščice	DNMG 150604
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje